



BORDE SENSIBLE TIPO "BOC-AG"

TIPO BOC-AG
Pie universal

Pack en rollo
de 100 m



N.B. A petición es posible suministrar el borde sensible de conformidad con la norma EN 45545-2:2013+A1:2015


SOLUCIÓN "HÁGALO USTED MISMO"

Es necesario pedir cada pieza siguiendo este esquema:

- n. 1 pack **perfil BOC-AG** (rollo estándar 100 metros)
- n. 1 pack **kit tapón/conectores** de agujas tipo KCOAG (n.1 tapón/conector con resistencia tipo KCOAGR+ n.1 tapón/conector con cable eléctrico tipo KCOAGC)
- n. 1 **soporte de aluminio** con unidad de medida expresada en metros lineales (tipo SAC15 para fijación borde tipo BOC-AG)
- n. 1 frasco de 10 ml de **imprimación** cód. PR
- n. 1 frasco de 10 ml de **cola** cód. CY

CONECTORES


KCOG | Tapón/conector con cable | Longitud 3 m



KCOR | Tapón/conector con resistencia | Pack 2 piezas




Doble tapón/conector con cable | Longitud 0,17 m o 0,5 m



SOPORTE DE ALUMINIO PARA LA FIJACIÓN DEL BORDE


La fijación del borde BOC-AG se realiza montando el perfil sobre un apropiado soporte de aluminio.

Tipo "SAC15" | Perfil de "C" | para borde tipo BOC-AG




SALIDA CABLE DE ALIMENTACIÓN

“UT” | Salida de cabeza



“CCCC” | Doble salida cable




CABLE

S: CS - Cable Estándar, 2x0,35 mm² longitud 3 metros FROR 300/500


_ _ : Para longitudes diferentes del estándar, indique el tamaño del cable, por ejemplo, 10 metros = **C10**.

COLAS PARA BORDES “HÁGALO USTED MISMO”

“GSBPR” | Frasco Imprimación 10 ml tipo PR



“GSBCY” | Frasco cola 10 ml tipo CY



CÓMO PEDIR UN BORDE TIPO “BOC-AG” ENSAMBLADO

Codice

